



**Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 16mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319027 16
GTIN	4067263201168
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

$l_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
$b_1$	42 mm
$h_6$	30 mm
$h_1$	12 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	16 mm

$h_2$	17 mm
$l_1$	13 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
$b_2$	23 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI