



**Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319027 50
GTIN	4067263201205
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	50 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI