

**HOLEX**

**Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 30mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319037 30
GTIN	4067263201236
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

$l_2$	40 mm
$h_1$	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
$b_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI