

Garant**Stemple czworokątne metryczne Ø d = 12 mm, WC/C, 4-kątne: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293054 10
GTIN	4067263201403
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgielk wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

Pasuje do:

Oprawki do stempli nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
tolerancja	od + 0,1 do + 0,12 mm
L	21 mm

profil	4-kątne
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
powłoka	WC/C
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego