

**HOLEX**

**Oprawki narzędziowe, kształt B5, promieniowe, prawe, długie, Ø chwytu d1: 30mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319047 30
GTIN	4067263201281
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

$h_1$	20 mm
$b_1$	100 mm
$h_5$	28 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI