

**Garant****Stemple czworokątne metryczne Ø d = 12 mm, WC/C, 4-kątne: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293054 8
GTIN	4067263013891
Klasa artykułu	29L

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgiel wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

**Pasuje do:**

Oprawki do stempli nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	8 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	17 mm
tolerancja	od + 0,08 do + 0,1 mm

profil	4-kątne
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
powłoka	WC/C
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego