



Oprawki narzędziowe, kształt B6, promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319057 30
GTIN	4067263201335
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Ø chwytu dD ₁	30 mm
h_5	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI