

**HOLEX**

**Oprawki narzędziowe, kształt B6, promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 40mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319057 40
GTIN	4067263201342
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

$l_2$	44 mm
$b_1$	118 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	40 mm
$b_2$	75,5 mm
$h_2$	25 mm
$l_1$	22 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI