



Dociski z mimośrodem, Sprawdziany do gwintu UNF: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370051 M12

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Zaleta:

- **Zwarta konstrukcja.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów z dociskiem.**

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania wąskich i szerokich detali. Wprowadzanie siły napinającej odbywa się poprzez regulację mimośrodową z dodatkowym efektem docisku.

Materiał:

Obudowa ze stali ulepszonej cieplnie, czerniona.

Opis techniczny

siła mocowania

7 kN

szerokość B₁

46 mm

maks. moment dokręcania

60 Nm

skok mocowania

5,5 mm

szerokość B₂

14 mm

wysokość H

35 mm

długość L	62 mm
Rodzaj produktu	Imadło dociskające