



Dociski z mimośrodem, Sprawdziany do gwintu UNF: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370051 M10

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Zaleta:

- **Zwarta konstrukcja.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów z dociskiem.**

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania wąskich i szerokich detali. Wprowadzanie siły napinającej odbywa się poprzez regulację mimośrodową z dodatkowym efektem docisku.

Materiał:

Obudowa ze stali ulepszonej cieplnie, czerniona.

Opis techniczny

maks. moment dokręcania

55 Nm

szerokość B₁

40 mm

szerokość B₂

12 mm

skok mocowania

5 mm

wysokość H

29 mm

długość L

54 mm

siła mocowania

5,5 kN

Rodzaj produktu

Imadło dociskające