



Dociski z mimośrodem, Sprawdziany do gwintu UNF: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370051 M8
GTIN	
Klasa artykułu	37K

Opis

Zalety:

- **Zwarta konstrukcja.**
- **Szybkie i łatwe mocowanie elementów z dociskiem.**

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania wąskich i szerokich detali. Wprowadzanie siły napinającej odbywa się poprzez regulację mimośrodową z dodatkowym efektem docisku.

Materiał:

Obudowa ze stali ulepszonej cieplnie, czerniona.

Opis techniczny

wysokość H	23 mm
siła mocowania	3,5 kN
szerokość B ₁	32 mm
maks. moment dokręcania	45 Nm
szerokość B ₂	10 mm
skok mocowania	4 mm

długość L	44 mm
Rodzaj produktu	Imadło dociskające