



Podstawki wahliwe rowkowane, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M6



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370061 M6

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

długość 1

36 mm

długość kołnierza L₂

10 mm

nośność maksymalna (statyczna)

8 kN

gwint M	M6
Ø zewn. D	7 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe