



## Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

370060 M12

GTIN

Klasa artykułu

37K

### Opis

#### Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.  
z gwintem zewnętrznym.

#### Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

#### wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

### Opis techniczny

nośność maksymalna (statyczna)

64 kN

Ø zewn. D

20 mm

gwint M

M12

H <sub>1</sub>	36 mm
wysokość H <sub>2</sub>	18 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe