



Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M6



Dane zamówienia

Numer katalogowy

370062 M6

GTIN

Klasa artykułu

37K

Opis

Wykonanie:

- **Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.**
- **Kulka zabezpieczona przed obracaniem.**

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085–370086 lub szczękami mocującymi nr 370073 i 370074.

Opis techniczny

gwint M

M6

Ø zewn. D

26 mm

długość l

36 mm

nośność maksymalna (statyczna)	64 kN
długość kołnierza L_2	10 mm
H_1	13 mm
wysokość H_2	9 mm
Rodzaj produktu	Podstawki wahliwe