

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające WIPER zapewniają wysoką jakość powierzchni. Do uzbrojenia jest potrzebna tylko 1 płytka skrawająca Wiper. **Zwracać uwagę na prawidłowy montaż!**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

typ	ST1400
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEU 1205 ANER
Gatunek	TN100M
Materiał ostrza	Cermet
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		