

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 47,5 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 6 mm

maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$: 113 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: PN.. 1205

śruba mocująca płytki obracane: 229700

Opis techniczny

maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$	113 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700

Ø ostrzy D_c	100 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	PN.. 1205
długość całkowita L_{ges}	50 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------