

**PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222826 ST1400
GTIN	4960664671236
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające WIPER zapewniają wysoką jakość powierzchni. Do uzbrojenia jest potrzebna tylko 1 płytka skrawająca Wiper. **Zwracać uwagę na prawidłowy montaż!**

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

typ	ST1400
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEU 1205 ANER
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawające do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		