

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 250/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

płytką podporowa	229750
pasująca wymienna płytką skrawająca	PN.. 1205
Ø otworu uchwytu	60 mm
długość całkowita L_{ges}	63 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700
Ø ostrzy D_c	250 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	263 mm

śruba mocująca płytkę podporową	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	12
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

płytki podporowe	229750
Śruby mocujące	229702
Śruby mocujące	229700