

Yale

Wciągarki zębatkowe VS III, nośność: 0,5 t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Klasa artykułu	08X

Opis

Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym: 21 daN

Wielkość skoku normalnego: 3 m

ilość cięgieł łańcuchowych: 1

nośność: 500 kg

masa/skok normalny: 9 kg

Opis techniczny

materiał obudowy	całkowicie stalowe
Nośność w t	0,5 t

masa/skok normalny	9 kg
Wielkość skoku normalnego	3 m
ilość cięgieł łańcuchowych	1
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	21 daN
nośność	500 kg