


Garant**XDLW 120408 TN, HB7705, Typ: HART****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212980 HART
GTIN	4045197321305
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 0,57 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 TN

typ: HART

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Opis techniczny

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 120408 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7705
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	0,57 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania