

Garant**XDLW 070308 SR, HB7525, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212926 ST1400
GTIN	4045197581525
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 0,65 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 SR

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 SR
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,65 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania