

# Yale

## Wciągniki zębatkowe VS III, nośność: 1 t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086020 1
GTIN	4025092078726
Klasa artykułu	08X

### Opis

#### Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

#### wskazówka:

**Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.**

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym: 24 daN

Wielkość skoku normalnego: 3 m

ilość ciągów łańcuchowych: 1

nośność: 1000 kg

masa/skok normalny: 11,5 kg

### Opis techniczny

materiał obudowy	całkowicie stalowe
nośność	1000 kg

masa/skok normalny	11,5 kg
Wielkość skoku normalnego	3 m
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	24 daN
ilość cięgieł łańcuchowych	1
Nośność w t	1 t