

Garant**XDLW 120408 ER, HB7720, Typ: HART****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212977 HART |
| GTIN | 4045197581808 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw f_z na ząb: 0,57 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 120408 ER

typ: HART

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| typ | HART |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW 120408 ER |
| Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,6 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Gatunek | HB7720 |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 1,8 mm |
| posuw f_z na ząb | 0,57 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |