

Garant**WOEX 030204 E, HB7635, Typ: ST500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232440 ST500
GTIN	4045197346292
Klasa artykułu	21E

Opis**Pasuje do :**

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

wskazówka:**nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!**

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,08 mm/obr.

Opis techniczny

posuw f	0,08 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204 E
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	215 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		