

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232770 INOX
GTIN	4045197346698
Klasa artykułu	21E

**Opis****Pasuje do :**

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,12 mm/obr.

**Opis techniczny**

posuw f	0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304 E
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	215 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	80 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		