

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7640, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	232780 INOX
GTIN	4045197346704
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Pasuje do :

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,12 mm/obr.

## Opis techniczny

posuw f	0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304 E
Gatunek	HB7640
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

## Dane użytkownika

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	215 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		