

**Garant****WOEX 030204 F, HB7310, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232460 ALU
GTIN	4045197346414
Klasa artykułu	21E

**Opis****Pasuje do :**

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,05 mm/obr.

**Opis techniczny**

posuw f	0,05 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204 F
Gatunek	HB7310
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	200 m/min	N
CuZn	nadaje się	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		