

**Garant****WOEX 06T304 S, HB7305, Typ: GG**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	232700 GG
GTIN	4045197346629
Klasa artykułu	21E

## Opis

### Pasuje do :

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,2 mm/obr.

## Opis techniczny

posuw f	0,2 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304 S
Gatunek	HB7305
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

## Dane użytkownika

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	175 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		