

Garant**WOEX 030204 S, HB7630, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232410 ST1400
GTIN	4045197346261
Klasa artykułu	21E

Opis**Pasuje do :**

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategia skrawania: MTC

posuw f: 0,05 mm/obr.

Opis techniczny

posuw f	0,05 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy	3
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204 S
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza	HM
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	215 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	125 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	125 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	175 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		