

Yale

Wciągarki zębatkowe VS III, nośność: 2 t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086020 2
GTIN	4025092079136
Klasa artykułu	08X

Opis

Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym: 29 daN

Wielkość skoku normalnego: 3 m

ilość cięgieł łańcuchowych: 2

nośność: 2000 kg

masa/skok normalny: 17,3 kg

Opis techniczny

ilość cięgieł łańcuchowych	2
Wielkość skoku normalnego	3 m

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	29 daN
masa/skok normalny	17,3 kg
Nośność w t	2 t
materiał obudowy	całkowicie stalowe
nośność	2000 kg