

Yale

Podwozie i transporter, typ LF kółka stałe, nośność: 2,5 t



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086007 2,5
GTIN	4025092163842
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Bezobsługowe części podwozia do transportu średnio ciężkich ładunków. Kółka nylonowe odporne na ścieranie z przeciwpoślizgową okładziną gumową mogą być stosowane pojedynczo albo w układzie.

wykonanie z dwoma obudowanymi łożyskami kulkowymi w każdym kółku stałym.

oznaczenie producenta: LF-2,5

wysokość: 100 mm

długość: 275 mm

szerokość: 120 mm

masa: 4 kg

Opis techniczny

oznaczenie producenta	LF-2,5
szerokość	120 mm
masa	4 kg
nośność	2,5 t
wysokość	100 mm
Szerokość koła	90 mm
Ø koła	85 mm
długość	275 mm

Liczba kół

2