

**Garant****OFMT 050405, HB735, Typ: UNI**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

typ: UNI

promień naroża: 0,5 mm

## Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	210 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	45 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się warunkowo		