

**Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/5Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:
Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
długość całkowita L_{ges}	150 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Długość wysięgu L_1	50 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
wielkość płytek skrawających	10
Ø ostrzy D_c	40 mm
Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące

229713