

**Garant****OFMT 050405 z powłoką diamentową, HB7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Klasa artykułu	21B

**Opis****Wykonanie:**

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

typ: ALU

promień naroża: 0,5 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,18 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,18 mm
typ	ALU
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		