

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225615 100/9
GTIN	4960664647767
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	8 mm
Ø ostrzy $D_c$	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
Ø otworu uchwyty	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229701 (T15; 3,5 Nm)
Liczba ostrzy Z	9

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Aksesoria

Śruby mocujące	229701
----------------	--------