

**Głowice frezarskie 90° MFWN, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	110 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	8 mm
Ø ostrzy D_c	63 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------