



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

Długość wysięgu L_1 : 32 mm

długość całkowita L_{ges} : 120 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 10

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	32 mm
długość całkowita L_{ges}	120 mm
Ø ostrzy D_c	25 mm
wielkość płytek skrawających	10
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Ø chwytu D_s h6	25 mm

śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------