



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/3Lmm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Klasa artykułu	250

### Opis

**Wykonanie:**  
**Ekonomiczne, z 4 ostrzami.**

### Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOMU..
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
długość całkowita $L_{ges}$	150 mm
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
wielkość płytek skrawających	15
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	15 mm
Liczba ostrzy Z	3
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

---

## Akcesoria

Śruby mocujące

229714