

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 225615 125/8 |
| GTIN | 4960664647705 |
| Klasa artykułu | 250 |

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | WNMU 0806.. |
| długość całkowita L_{ges} | 63 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ | 8 mm |
| Ø otworu uchwytu | 40 mm |
| Ø ostrzy D_c | 125 mm |
| śruba mocująca płytki obracane | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Liczba ostrzy Z | 8 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe |
| Zastosowanie frezu | Wcinanie |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |

Aksesoria

| | |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229700 |
|----------------|--------|