

**Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216660 M8
GTIN	4047109013117
Klasa artykułu	24D

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

Ø minimalna $d_{min.}$	8,4 mm
maksymalna głębokość zagłębienia I	14 mm
Ø chwytu D_s h6	16 mm
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
śruby z łbem walcowym wg DIN	M8
Ø zagłębienia D_1 H13	15 mm
Liczba ostrzy Z	1
pasująca wymienna płytka skrawająca	WOEX
Liczba płytek skrawających	1
długość całkowita L_{ges}	80 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP2

239652 8IP2