



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4L mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 15 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 40 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 120 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 15

### Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	120 mm
Ø ostrzy $D_c$	50 mm
Długość wysięgu $L_1$	40 mm

wielkość płytek skrawających	15
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------