

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	8 mm
długość całkowita L_{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
Ø ostrzy D_c	63 mm
Liczba ostrzy Z	5

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Aksesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------