



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:
Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
wielkość płytek skrawających	15
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Długość wysięgu L_1	32 mm
długość całkowita L_{ges}	130 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	15 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
Liczba ostrzy Z	3
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------