



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Klasa artykułu	250

### Opis

**Wykonanie:**  
**Ekonomiczne, z 4 ostrzami.**

### Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	LOMU..
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	10 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	35 mm
Ø ostrzy $D_c$	32 mm
wielkość płytek skrawających	10
Ø otworu uchwytu	16 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

---

## Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------