

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK62, oznaczenie, typ W29: 24-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 05T304

promień naroża: 0,4 mm

Opis techniczny

Nazwa	24-010
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	3
Gatunek	BK62

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania