

**LOMU...08ER-SM, PR1535, wielkość płytek skrawających: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225237 10
GTIN	4960664686070
Klasa artykułu	25A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT, z 4 ostrzami – przez dwustronne wykonanie. Duży, osiowy kąt natarcia, maks. 10°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e=0,3 \times D$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,06 - 0,15 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOMU...08ER-SM

typ: INOX

promień naroża: 0,8 mm

**Opis techniczny**

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOMU...08ER-SM
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ . przy obcinaniu	10 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,06 - 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania