

**Pogłębiacz frezujący KOMET®, chwyt Weldon, Typ: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216660 M16
GTIN	4047109013155
Klasa artykułu	24D

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania pogłębień pod łby walcowe śrub wg DIN 74, arkusz 2, od M8 z chłodzeniem wewnętrznym.

Opis techniczny

śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø chwytu D_s h6	25 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	17 mm
maksymalna głębokość zagłębienia I	21 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN	M16
Ø zagłębienia D_1 H13	26 mm
płytki skrawające nr 216780 – 216910; nr 216950	24-010 / 110
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytka skrawająca	WOEX
Liczba płytek skrawających	2
długość całkowita L_{ges}	100 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP2

239652 8IP2