

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK8425, oznaczenie, typ W29: 10-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216850 10-010
GTIN	2050002046689
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

promień naroża: 0,4 mm

Opis techniczny

Nazwa	10-010
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	3 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	3 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	3
Gatunek	BK8425

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania