

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 8 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..

śruba mocująca płytki obracane: 229700 (T15; 4,2 Nm)

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	8 mm
Ø otworu uchwyty	32 mm

Ø ostrzy D _c	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	WNMU 0806..
długość całkowita L _{ges}	50 mm
Liczba ostrzy Z	7
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------