

**Garant****Pogłębiacze z regulowanym kątem, chwyt Weldon, Ø chwytu D<sub>s</sub> h6: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216620 25
GTIN	4045197133526
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:****Spokojna praca** dzięki **stabilnej konstrukcji**.**Zastosowanie:**

Do okrawania krawędzi otworów okrągłych i podłużnych oraz do pogłębiania. Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

**Bezstopniowa regulacja kąta w zakresie 10°- 80°.****wskazówka:**Tolerancja skali  $\pm 2,5^\circ$ . Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego. Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP** .**Opis techniczny**

śruby mocujące kasety	219946
Ø chwytu D <sub>s</sub> h6	25 mm
kasety	219958
płytki skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770	32-050
pasująca wymienna płytki skrawająca	TO.. 1604
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	30 mm
Liczba ostrzy Z	1

długość całkowita $L_{ges}$	95 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zakres regulacji kąta sfazowania	10-80 stopni
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

## Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Śruby mocujące	219946
Kaseta zamienna do pogłębiaczy frezujących	219958
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP